

Metric

Metric table

Dimensions in: millimeters - *inches*

d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3 min.
M 10	18 *0.71*	8 *0.31*	80 *3.15*	60 *2.36*	20 *0.79*
M 12	20 *0.79*	10 *0.39*	100 *3.94*	70 *2.76*	25 *0.98*
M 16	24 *0.94*	13 *0.51*	120 *4.72*	85 *3.35*	35 *1.38*
M 20	30 *1.18*	16 *0.63*	140 *5.51*	95 *3.74*	40 *1.57*

Specification

- Body
  Steel, blackened finish
- Bar end caps
  Gray plastic
- RoHS compliant

Information

The bar of the DIN 6307 tommy nuts can be moved to any position and will be maintained by the spring.

The end caps are pressed on to the bar and thus limit the bar travel; they can also be supplied separately should the bar need to be plated first.

see also...
- *Tommy Nuts DIN 6305 (Steel, with Fixed Bar)* → *page QVX*

How to order		
DIN 6307-M12	1	Thread d_1

WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov