T-Slot Bolts

Steel

JW WINCO® A Ganter Company

Inch



Inch table

Dimensions in: inches / millimeters

1 T-slot width	2 d	3 Length l - Thread length b						a	e	k
		l - b	l - b	l - b	l - b	l - b	l - b			
1.00 25.4	1 x 8	4.00 - 2.56 101.6 - 65	4.50 - 2.76 114.3 - 70.1	6.00 - 4.33 152.4 - 110	8.00 - 4.92 203.2 - 125	10.00 - 5.91 254 - 150.1	12.00 - 7.48 304.8 - 190	0.92 23.4	1.65 41.9	0.63 16

Specification

Heat-treatable steel

- Property class 10.9
- Forged
- Milled T-slot guide face

RoHS

see also... **Page**

DIN 787 T-Slot Bolts (Metric Size) QVX

Technical Information

Strength Values of Screws QVX

How to order

1 2 3

WN 787-1-1X8-4

1	**T-slot width**
2	**Thread d**
3	**Length l**

⚠ **WARNING**: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov